



#### FUNKTION UND VERWENDUNGSZWECK

Die CallOne Wandhalterung (SE-C/Wa) ist ein Wandanschluss für eine Signalleuchte, die in Krankenhäusern und Seniorenheimen verwendet werden kann, um bei Bedarf oder in Notfällen das Pflegepersonal zu rufen. Die Signalleuchte wird mithilfe eines Magnetkontaktes mit dem Wandanschluss verbunden. Es reicht aus, den Stecker der Signalleuchte in die Nähe des Wandanschlusses zu bringen, um die Verbindung herzustellen. Er muss nicht speziell ausgerichtet werden. An der Signalleuchte befinden sich 5 Knöpfe: Ruf Pflegepersonal (großer oranger Knopf), 2 Leuchtknöpfe (zu konfigurieren, welche Leuchten im Zimmer über welchen Knopf zu bedienen sind), Screen oben, Screen unten.



#### LEBENSGEFAHR!

Berühren der elektrischen Hausinstallation unter Spannung (230 V AC) kann zum Tod oder zu schwersten Verbrennungen führen. Vor der Installation dieses Gerätes alle Zuleitungen spannungslos schalten und prüfen, ob Spannungsfreiheit besteht. Einschalten der Spannung durch Dritte verhindern.



#### WICHTIGE HINWEISE:

Nur geschultes Fachpersonal darf das Modul installieren und in Betrieb nehmen. Landesspezifische Vorschriften sind einzuhalten. Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben und nicht zu direkt oder indirekt gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken benutzt werden oder zu Zwecken, bei denen ein Ausfall des Gerätes zu Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerten führen kann.

#### INSTALLATION

Die CallOne Wandhalterung wird in einer Einbaudose in der Wand befestigt, die mit einem festgelegten Schaltkreis verbunden sind. Dieser Schaltkreis muss mit einem SmartOne Modul verbunden sein. Bei Neubauprojekten, falls möglich auch bei Renovierungen, wird empfohlen, tiefe Einbaudosen (61 mm) zu verwenden. Die Anschlüsse der CallOne Wandhalterung befinden sich hinten links. Nur die Stromversorgung muss noch mithilfe von L und N Kabeln angeschlossen werden. Sowohl die Stromversorgung des Moduls als auch die Datenübertragung laufen über 230V. Maximal 14 CallOne Wandhalterungsmodule können an 1 SmartOne Sicherung angeschlossen werden. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie im ONE Installationshandbuch oder auf [www.onesmartcontrol.com/support](http://www.onesmartcontrol.com/support).

#### GARANTIE

ONE garantiert die perfekte Verarbeitung dieses Produkts gemäß den Spezifikationen für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Lieferung durch ONE. Die Garantie verfällt, sobald das Gerät geöffnet oder andere Manipulationen an dem Gerät vorgenommen werden oder bei falscher Installation/Konfiguration.

#### TECHNISCHE DATEN

Name .....	CallOne Wallmount
Typenbezeichnung .....	SE-C/Wa
Nominale Eingangsspannung/Frequenz .....	230 V AC/50 Hz
Gemessene Leistung .....	0,4 W
Schutzklasse (trockene Räume) .....	IP20 EN 60529
Isolationsspannung .....	3 kV AC
Zugelassene Umgebungfeuchtigkeit (bei Lagerung) .....	-20 °C ...+70 °C
Zugelassene Umgebungstemperatur (in Betrieb) .....	0 °C ...+45 °C
Zugelassene Umgebungfeuchtigkeit (in Betrieb) .....	< 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Gewicht ohne Verpackung .....	+/- 0.2 kg