



FUNCTIONNEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION

La télécommande callOne (SE-C/Ha) est une poire d'appel conçue pour les hôpitaux et maisons de repos. Elle sert à appeler le personnel soignant en cas d'urgence ou de malaise. La poire d'appel est connectée à un contact mural (le callOne Wallmount) par le biais d'un contact magnétique. La poire d'appel comporte 5 touches : appel du personnel soignant (grande touche orange), deux touches pour l'éclairage (à configurer : quelle touche pour quel éclairage dans la chambre), store vers le haut, store vers le bas.

INSTALLATION:

La télécommande callOne est connectée au callOne Wallmount par le biais d'un contact magnétique. Il suffit de placer la prise de la poire d'appel à proximité du contact mural pour qu'elle soit attirée par le contact mural et se connecte. Aucune orientation spécifique n'est requise.

CONFIGURATION:

Une fois la télécommande callOne connectée au contact mural (le callOne Wallmount), elle active le processus d'enregistrement du contact mural. Si le contact mural est installé depuis un certain temps, il peut être nécessaire de le réinitialiser (débrancher et rebrancher le fusible). Une fois le processus d'enregistrement terminé, le callOne peut être configuré à l'aide de l'application One pour smartphone. Pour de plus amples informations sur la mise en service, consultez le manuel d'installation de ONE : www.onesmartcontrol.com/support.

GARANTIE :

ONE garantit le fonctionnement correct de cet appareil conformément aux spécifications pendant les 24 mois qui suivent la livraison par ONE. Toute ouverture de l'appareil, toute intervention sur l'appareil ou toute installation/configuration incorrecte invalide la garantie.

DONNÉES TECHNIQUES

Nom	Poire d'appel CallOne
Indication de type	SE-C/Ha
Tension d'entrée nominale/fréquence	5 V
Puissance absorbée	0,2 W
Classe de protection (locaux secs)	IP67 EN 60529
Tension nominale d'isolement (dS485)	4 kV CA
Temp. ambiante admissible (stockage)	-20 °C ...+70 °C
Temp. ambiante admissible (service)	0 °C ...+35 °C
Humidité admissible (service)	< 80 % humidité relative , sans condensation
Poids sans emballage	+/- 0.13 kg